

Retificadora reta, Tipo: 722319



Dados do pedido

Número do pedido	077261 722319
GTIN	4014586879444
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

- **Retificadora reta extremamente prática.**
- **Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.**
- **Motor potente com elevada capacidade de tração.**
- **Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.**
- **Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.**
- **Retificadora reta potente com pescoço comprido do fuso.**

Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com \varnothing 6 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

Instrução:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um \varnothing de até 12 mm.

Descrição técnica

Consumo energético	750 W
Designação do fabricante	GSZ8-280PEL
Comprimento do cabo	4 m
Peso	1,8 kg
vibração máxima conforme EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Faixa de rotação	8500 - 28000 r,p,m,
Ø máximo da pinça de aperto	6 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora reta

Acessórios

Pinça de aperto para retificadora reta Ø da pinça de aperto 6	077268 6
--	----------