

**Micrómetro externo digital com fuso deslizante, i-wi, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Micrómetro externo inovador com **dígitos de 10 mm de altura** num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Fuso de medição temperado e retificado. Superfícies de medição de metal duro. Roquete com avanço com acionamento rápido. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável **indicador de tolerância com limites de aviso adicionais** para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.

O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Descrição:

- **O passo do fuso de 5 mm por rotação reduz o tempo de ajuste.**
- **O fuso não rotativo protege as superfícies a medir.**

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.

Descrição técnica

Ficha de dados

Faixa de medição	0 - 25 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	10 mm
Passo do fuso	5 mm
Leitura	0,001 mm
Número de pilhas incluídas	1
Leitura	0,00005 polegada
Ø do fuso	6,5 mm
Calibração	B1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Desvio de medição E MPE	±2 µm
Norma	ISO 3611
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421605-0-25>