

Garant

Tampa abrasiva (Corindo especial), Grão 150, Ø da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma: 2140L



Dados do pedido

Número do pedido	553053 2140L
GTIN	4062406123819
Classe de artigo	51E

Descrição

Modelo:

Alta agressividade e desbaste rápido graças à **ligação otimizada do grão**.

Corindo especial (A) com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

Utilização:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento.

As **tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir** (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

Instrução:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.

Descrição técnica

n.º de rotações recomendado	9500 r,p,m,
Ø da tampa abrasiva	21 mm

Forma	L
Comprimento da tampa abrasiva	40 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Granulometria	150
Atributo do nome do produto	Grão 150
Tipo de produto	Tampa abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		