

Suporte de aperto rotativo PSC direito, para pastilhas de corte reversíveis VB., Ø da haste/tamanho da placa: 63/16HPmm



Dados do pedido

Número do pedido	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Classe de artigo	36D

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Peça sobresselente	S07
Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	80 mm
Ø da haste	63 mm
Distância entre pontas dos eixos f	45 mm
Projeção medida A	65 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	direita
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento