

Suporte de aperto rotativo PSC esquerdo, para pastilhas de corte reversíveis VB., Ø da haste/tamanho da placa: 63/16HPmm



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 320351 63/16HP |
| GTIN | 2050002003392 |
| Classe de artigo | 36D |

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

| | |
|---|-------------|
| Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. |
| Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín. | 80 mm |
| Distância entre pontas dos eixos f | 45 mm |
| Projeção medida A | 65 mm |
| Peça sobresselente | S07 |
| Ø da haste | 63 mm |
| Alojamento | PSC |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 |

Refrigeração interior

sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento