

Suporte de aperto rotativo HSK-T neutro, para pastilhas de corte reversíveis DC., Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 6311-130HPmm



Dados do pedido

Número do pedido	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Classe de artigo	36D

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Ø da haste	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Projeção medida A	130 mm
Peça sobresselente	S05
Alojamento	HSK-T
Tipo de inserto	neutro
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento

