

Suporte de aperto rotativo HSK-T neutro, para pastilhas de corte reversíveis VB., Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 6316-100HPmm



Dados do pedido

Número do pedido	320080 6316-100HP
GTIN	2050002004764
Classe de artigo	36D

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Projeção medida A	100 mm
Peça sobresselente	S07
Ø da haste	63 mm
Alojamento	HSK-T
Tipo de inserto	neutro
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento

