

Fita de serra para metal 27×2750, Dentes por polegada: 8/12



Dados do pedido

Número do pedido	173597 8/12
GTIN	4062406124755
Classe de artigo	11S

Descrição

Versão:

GARANT - fita de serra bimetálica de alto desempenho com dentes M42 resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

Utilização:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinaria GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descrição técnica

Largura	27 mm
---------	-------

Comprimento	2750 mm
Espessura	0,9 mm
dentado	Combi
Ângulo de corte	0 grau
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal