

## Fita de serra para metal 27×2910, Dentes por polegada: 4/6H



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 173657 4/6H   |
| GTIN             | 4062406124953 |
| Classe de artigo | 11S           |

### Descrição

#### Versão:

**GARANT - fita de serra bimetálica de alto desempenho com dentes M42** resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

#### Utilização:

**Dentado combinado 0°** – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

**Dentado normal 10°** - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

#### Nota:

**Inserção de uma nova fita:** Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

### Descrição técnica

|             |         |
|-------------|---------|
| Comprimento | 2910 mm |
|-------------|---------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Largura         | 27 mm                    |
| Espessura       | 0,9 mm                   |
| Ângulo de corte | 10 grau                  |
| dentado         | Combi                    |
| Óleo de corte   | HSS Co 8                 |
| Tipo de produto | Fita de serra para metal |