

**Fita de serra para metal 34x3800, Dentes por polegada: 3/4H****Dados do pedido**

Número do pedido	173847 3/4H
GTIN	4062406125530
Classe de artigo	11S

**Descrição****Versão:**

**GARANT - fita de serra bimetal de alto desempenho** com **dentes M42** resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

**Utilização:**

**Dentado combinado 0°** – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

**Dentado normal 10°** - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

**Nota:**

**Inserção de uma nova fita:** Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

**Descrição técnica**

Largura	34 mm
---------	-------

Comprimento	3800 mm
Espessura	1,1 mm
Ângulo de corte	10 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal