

Fita de serra para metal 34x5000, Dentes por polegada: 2/3H**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 173863 2/3H |
| GTIN | 4062406125196 |
| Classe de artigo | 11S |

Descrição**Versão:**

GARANT - fita de serra bimetal de alto desempenho com **dentes M42** resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

Utilização:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descrição técnica

| | |
|-----------|--------|
| Espessura | 1,1 mm |
|-----------|--------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Comprimento | 5000 mm |
| Largura | 34 mm |
| dentado | Combi |
| Ângulo de corte | 10 grau |
| Óleo de corte | HSS Co 8 |
| Tipo de produto | Fita de serra para metal |