

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273975 7/12L
GTIN	4062406127985
Classe de artigo	21H

## Descrição

### Atenção:

Tamanho de encomenda =  $\varnothing$  de corte mínimo.

São possíveis  $\varnothing$  de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$   $\varnothing$  interior.

$D_2 = D_{\min}$   $\varnothing$  exterior.

Versão L com profundidade de punção  $t_{\max}$ .

## Descrição técnica

Raio R	1,25 mm
Avanço f	0,01 - 0,02 mm/U
profundidade máxima de corte $t_{\max}$	5 mm
Distância entre o centro das pontas $L_3$	9 mm
Espessura da placa T	10,7 mm
Largura de incisão w	2,5 mm
Revestimento	TiCN
Tipo	HB720

Tipo de produto

Mini-pastilha de corte intercambiável

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		