

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273969 16/45
GTIN	4062406128043
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.**

Forma elíptica para máxima resistência à flexão.

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

Descrição técnica

Comprimento total L	110 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 1
Projeção L ₁ dos suportes recuados	45 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Ø haste D _s	16 mm
âmbito	Punção exterior axial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

