

**Mitutoyo****Coluna de medição digital QM-Height com almofada de ar, Tipo: 600****Dados do pedido**

Número do pedido	445234 600
GTIN	4946368760629
Classe de artigo	44B

**Descrição****Modelo:**

Coluna de medição altamente precisa, compacta e ajustável manualmente com visor LCD monocromático de fácil leitura. Inúmeras funções de medição e análise para processamento de dados. Seleção rápida e fácil de funções e de todos os cálculos importantes de diâmetro interno, externo e distâncias. Velocidade de deslocação ilimitada. Vida útil da bateria melhorada.

**Almofada de ar para uma deslocação fácil e suave.****Utilização:**

Ideal para oficina e sala de medição.

**Material fornecido:**

Inclui apalpador esférico Ø 5 mm, bloco de calibração, 4 pilhas n.º 081561 tam. LR6.

**Acessórios especiais:**

Apalpador, agulha de marcação, cabo de dados e adaptador de rede.

**Descrição técnica**

Valor de incremento dos dígitos comutável	0,001 / 0,0005 mm
Número de pilhas incluídas	4
Desvio da esquadria (frontal)	12 µm

Faixa de medição	0 - 600 mm
Precisão de repetição, nível	1,8 $\mu$ m
Calibração	E2
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 $\mu$ m
Força de medição	1,5 $\pm$ 0,5 N
Método de deslocação do carro de medição	manual
âmbito máximo	0 - 715 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 LR6
Alimentação de energia	A pilhas
Alimentação de energia	A energia elétrica
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Coluna de medição

### Prestações de serviços

Calibração Coluna de medição digital faixa de medição máxima 800	024000 800
Calibração DAkkS Coluna de medição digital faixa de medição máxima 800	024010 800