

## Inserto para brochagem de perfis sextavado interior imperial Ø d = 12 mm, TiN, Sextavado: 7/64polegada



### Dados do pedido

Número do pedido	293083 7/64
GTIN	4062406129293
Classe de artigo	29L

### Descrição

**Versão:**

Com revestimento TiN.

**Utilização:**

Para a produção de perfis **numa só operação**.

**Indicado para:**

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

### Descrição técnica

L	4 mm
Óleo de corte	HSS
Tolerância	+ 0,06 a + 0,09 mm
Perfil	Sextavado

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis