



## Dados do pedido

Número do pedido	081538 260
GTIN	4045197727329
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna de bolso tubular LED com bateria robusta e estreita com superfície revestida de borracha, ímã de fixação e LED adicional na cabeça da lâmpada. **3 regulações de luz diferentes** (LED de cabeça, brilhante, atenuado). Recarregável através de interface Micro-USB. Ideal como lanterna de inspeção em ambientes confinados.

### Função:

IP42: Proporciona proteção contra a queda de água (gotas de água) num ângulo de 15° em relação à posição de operação normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com  $\varnothing > 1$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

### Material fornecido:

Incluindo cabo de carga e fonte de alimentação.

## Descrição técnica

Fluxo luminoso nível 2	60 lm
Fluxo luminoso	300 lm
Tensão da bateria	3,7 V
Período de iluminação	3 h

Peso	94 g
Zona ATEX	nenhum
Tipo de proteção IP	IP 42
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	260 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de bolso