

ejendals

Par de luvas de proteção para soldador Tegera® 126A, Tamanho das luvas: 9



Dados do pedido

Número do pedido	094123 9
GTIN	7340118312330
Classe de artigo	04R

Descrição

Modelo:

Tegera® 126A. Luva de soldador sem forro com excelente **sensibilidade tátil** (sensibilidade na ponta dos dedos 5 conforme EN 420) e um excelente ajuste. Dedo indicador reforçado e costuras reforçadas com fio Kevlar® para uso em ambientes de trabalho exigentes. Resistente a um calor de contacto de 100 °C.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tipo de luvas	Luvas de soldador
Categoria de proteção	Categoria III
Tamanho das luvas	9
Propriedades das luvas	Resistência à chama de nível 4
Utilização	reutilizável

Comprimento	310 mm
material de suporte	Couro de cabra de flor integral
Variante de revestimento	sem revestimento
Índice	1
Material	Couro de cabra de flor integral
âmbito	Heavy Duty
Calor de contacto até	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipo B
Método de soldadura	WIG
Cor	amarelo / branco
Norma	EN 407
Tipo de produto	Luvas de soldador