

Ficha de dados

Garant

Alicate de corte lateral de plástico angulado a 15°, KW, comprimento total: 130



Dados do pedido

Número do pedido	725490 130
GTIN	4062406130626
Classe de artigo	71B

Descrição

Versão:

Corte sem chanfros para um corte rente e sem rebarbas. Cabeça polida, pernas com revestimento de plástico e mola de abertura.

Cabeça com ângulo de 15°.

Utilização:

Para corte rente de abetos de plástico (**não para metal**).

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	130 mm
Chanfro de corte	sem faceta
Punho	revestido com plástico
Material	Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo
Superfície	polido
Cabeça	angulado a 15°

Ficha de dados

Atributo do nome do produto	KW
com mola de abertura	sim
para plásticos	sim
parafuso de batente regulável	sim
Tipo de produto	Alicate cortante