

Garant**Par de luvas, Tamanho das luvas: 7**

Dados do pedido

Número do pedido	094325 7
GTIN	4062406131043
Classe de artigo	01H

Descrição

Versão:

Todos os componentes, tanto o material de suporte como o revestimento, **sem silicone** (testados pelo Instituto Fraunhofer). É por isso ideal para a utilização na indústria automóvel ou em oficinas de pintura.

Luva multiusos sem silicone para aplicações industriais leves, com uma resistência à abrasão muito elevada e, ainda assim, extraordinariamente confortável. Suporte de nylon com Spandex em tecnologia de malha de calibre 15 e um revestimento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos

Tamanho das luvas	7
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem LABS
EN 388	3121 A
material de suporte	Nylon
Revestimento	PU
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	azul/cor de laranja
Tecnologia de tricotagem	15G
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	X
Tipo de produto	Luvas multiusos