

Garant GRIDLINE

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 75 kg, 20×20G, Altura frontal das gavetas: 50**Dados do pedido**

Número do pedido	930534 50
GTIN	4062406131166
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 24×24G n.º 930525.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Altura frontal	50 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Peso	8 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura útil	25 mm

Ficha de dados

Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Profundidade útil em G	20
Largura útil em G	20
Área de aplicação	Carro de montagem
#Profundidade útil	500 mm
Largura útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×20G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/930534-50>