


Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 75 kg, 36x20G, Altura frontal das gavetas: 250



Dados do pedido

Número do pedido	930744 250
GTIN	4062406131647
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Capacidade de carga 75 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 40x24G n.º 930735.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Altura útil	225 mm
Altura frontal	250 mm
Área útil da gaveta em G	36x20
Peso	22 kg

Ficha de dados

Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Profundidade útil em G	20
Largura útil em G	36
Área de aplicação	Carro de montagem
Largura útil	900 mm
#Profundidade útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×20G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/930744-250>