

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 75 kg, 26x24G, Altura frontal das gavetas: 200



Dados do pedido

Número do pedido	931166 200
GTIN	4062406132033
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Capacidade de carga 75 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 30x28G n.º 931155.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Peso	18 kg
Área útil da gaveta em G	26x24

Ficha de dados

Altura útil	175 mm
Altura frontal	200 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Largura útil em G	26
Profundidade útil em G	24
Área de aplicação	Carro de montagem
#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	650 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	26x24G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931166-200>