

**Par de luvas Cut D, Tamanho das luvas: 9****Dados do pedido**

Número do pedido	094600 9
GTIN	4062406132774
Classe de artigo	02H

Descrição**Versão:**

HOLEX Cut D. Luvas de proteção contra corte de malha sem costuras para atividades precisas e universais com perigo de corte elevado. Com **inovador revestimento em espuma de nitrilo-PU** e excelente ajuste e destreza. Com dobra reforçada do polegar para uma vida útil mais longa. Ideal para a utilização em ambientes de trabalho secos e oleosos. **Tecnologia de malha de calibre 18.**

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte
Tamanho das luvas	9
Categoria de proteção	Categoria II

Índice	1
Propriedades das luvas	base do polegar reforçada
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem DMF
Tecnologia de tricotagem	18G
Lavar	Roupa de cor a 40 °C
Secar	Secagem ao ar
EN 388	3X42D
material de suporte	HPPE
Revestimento	PU à base de água/nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Cor	preto/cinzentos
Comprimento	255 mm
Utilização	reutilizável
AQL	G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Classe de proteção contra o corte	D
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte