

**Jogo de paquímetros universais digitais i-wi IP 67, Faixa de medição: 200****Dados do pedido**

Número do pedido	415552 200
GTIN	4059192057305
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

O paquímetro universal digital pode ser usado para várias medições internas e externas (punções, ranhuras, roscas, etc.). O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Paquímetro digital com interface de dados i-wi sem fios incorporada.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro, ponte de medição de profundidade n.º 415556, calibre de ajuste n.º 415557, dispositivo de força de medição n.º 415558, 6 pares de inserts de medição para medição interna e externa, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Comprimento do bico	48 mm
Leitura	0,01 mm

Ficha de dados

Limite de erro	0,03 mm
Faixa de medição	0 - 200 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	Software de fabricante
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Interface	Interface RS232C
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Calibração	A1
Calibração	C8
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415552-200>