

Ficha de dados

Mahr

Micrómetro externo digital com ponta de medição, Faixa de medição: 0-20



Dados do pedido

Número do pedido	421687 0-20
GTIN	4059192058708
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Micrómetro externo inovador com **dígitos de 10 mm de altura** num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável **indicador de tolerância com limites de aviso adicionais** para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498941.

Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Leitura	0,001 mm
Leitura	0,00005 polegada
Límite de erro	4 µm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	10 mm

Ficha de dados

Calibração	B1
Número de pilhas incluídas	1
Passo do fuso	0,5 mm
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Leitura comutável	mm/polegada
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421687-0-20>