

Fita de serra para metal 27×2450, Dentes por polegada: 4/6H



Dados do pedido

Número do pedido	173580 4/6H
GTIN	2050001962157
Classe de artigo	16F

Descrição

Versão:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetal de alto desempenho com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) **M42** e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

Utilização:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descrição técnica

Espessura	0,9 mm
Comprimento	2450 mm
Largura	27 mm
Ângulo de corte	10 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal