

Garant

Escada móvel para estantes, Número de degraus: 7



Dados do pedido

Número do pedido	935800 7
GTIN	4062406134211
Classe de artigo	91B

Descrição

Versão:

Escada móvel para montar em estantes. Quando não é utilizada, a escada pode ser encostada de forma economizadora de espaço ao sistema de estantes. Degraus e travessas em alumínio, ligação duradoura entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Inclui alojamento GARANT easyFix. Com 2 rodas com travão com autobloqueio, Ø 80 mm. Chassis com suavidade de funcionamento na extremidade superior.

Pintura:

Longarinas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Cada escada é uma **produção especial.**

A **altura máxima de suspensão vertical máxima tem de ser sempre indicada.**

Descrição técnica

altura de suspensão máxima vertical até	2,11 m
Número de degraus	7
largura inferior exterior	0,6 m

Ficha de dados

Peso	8,9 kg
Comprimento da escada	1,85 m
Altura do nível	235 mm
Alcance	0,85 m
Altura da travessa	25 mm
Altura de trabalho aprox.	3 m
Largura da longarina	73 mm
indicado para altura de estante	2000 mm
Tipo de produto	Escada para estantes