

Garant**Broca de martelo de metal duro SDS-plus, Ø × comprimento total: 10X210mm****Dados do pedido**

Número do pedido	789040 10X210
GTIN	4062406135744
Classe de artigo	71C

Descrição**Modelo:**

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. A **geometria 4x90°** com **arestas de corte da mesma altura** especialmente concebidas e ressaltos estáveis garante furos com precisão dimensional para colocação profissional de âncoras e fixação segura de buchas. Corpo de broca de 4 espirais para uma perfuração agradavelmente suave com vibrações reduzidas e orientação ideal no furo. **Proteção de armação** de forma **radial**: impede o enganchamento em caso de contacto com a armação e aumenta a vida útil. Placa HM robusta de **uma peça** com 4 arestas de corte incorporada como um todo no núcleo da broca. Redução significativa do risco de quebra.

Vantagem:

- **As entradas em espiral curtas garantem uma remoção rápida do pó de perfuração.**
- **Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.**
- **Design 4x4 permite uma concentricidade precisa e minimiza o desgaste e as perdas por fricção.**

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração.

Descrição técnica

Ø	10 mm
Comprimento total	210 mm
Comprimento de trabalho	150 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão

Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra