



Aparafusadora de impacto sem fio 12 V, adequado para aço, Tipo: M12FIWF12



Dados do pedido

Número do pedido	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

- Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™.
- Longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.
- Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio.
- Indicador do nível de carga.
- Iluminação LED da área de trabalho.
- Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade.
- Eletrónica REDLINK PLUS™ – gestão de desempenho única.
- O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre os níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.

Com anel de pressão.

Vantagem:

Modelo de topo de gama FUEL™.

Material fornecido:

Inclui 2x bateria de íões de lítio, carregador, HD Box.

Descrição técnica

Designação do fabricante	M12FIWF12-422X
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
Peso	1,1 kg
Número de batidas 3.º nível	0 - 3200 r,p,m,
binário máximo 1.º nível	339 Nm
Número de batidas 1.º nível	0 - 1100 r,p,m,
Tensão da bateria	12 V
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	quadrado exterior
Número de batidas 2.º nível	0 - 2100 r,p,m,
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M16
Capacidade da bateria	4 Ah
Capacidade da bateria	2 Ah
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
vibração máxima conforme EN	1,5 m/s ²
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
utilização típica	Heavy Duty
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Acessórios

Sistema de lítio M12B4 Tipo de bateria MB12	073815 MB12
---	-------------