

Conjunto de ferramentas de medição, Quantidade de ferramentas: 7**Dados do pedido**

Número do pedido	952048 7
GTIN	2050002004054
Classe de artigo	91A

Descrição**Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. **Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento** por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952048: 1 un.
Nónio de paquímetro HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 un.
Esquadro com base HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 un.
Riscador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 un.
Régua de aço HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 un.
Metro articulado WIHA n.º 466200 tam. 2: 1 un.
Nível de bolha de ar de alumínio HOLEX n.º 467435 tam. 400: 1 un.

Descrição técnica

Peso	1,083 kg
Profundidade em G	24
Profundidade	600 mm
Largura	150 mm
Quantidade de ferramentas	7
Largura em G	6
Versão	com ferramenta

Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	6x24
altura frontal mínima adequada da gaveta	100 mm
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

PaquímetroNónio 1/20 Faixa de medição 150	410200 150
Esquadro com basePrecisão 2 Comprimento do braço 150X100	452600 150X100
Riscador reto de metal duro Tipo	458800
Régua de aço flexível, estreita, inoxidávelfosco com divisória traseira Comprimento total 300	461805 300
Fita métrica de enrolar com janela de inspeção Comprimento da fita 2,5	462201 2,5
Metro articulado de plástico Comprimento 2	466200 2
Nível de bolha de ar de alumínio Comprimento 400	467435 400
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 952048	952001 952048