

Garant GRIDLINE

**Separador de ranhuras / gama de divisórias, 20×20G, Altura frontal das gavetas/tipo: 125/3****Dados do pedido**

Número do pedido	950320 125/3
GTIN	4062406152710
Classe de artigo	9GB

**Descrição****Modelo:**

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.

O material de separação enche uma gaveta 20×20G completa.

**Indicado para:**

Gavetas 20×20G.

**Índice:**

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951570: 1 × tam. 125

Réguas separadoras ranhuradas n.º 951520: 2 × tam. 125

Divisória de encaixe 4G n.º 951741: 3 × tam. 125

Divisória de encaixe 8G n.º 951781: 4 × tam. 125

**Descrição técnica**

Altura	100 mm
indicado para largura útil da gaveta em G	20
Área útil da gaveta em G	20×20
indicado para largura útil da gaveta	500 mm
indicado para profundidade útil da gaveta	500 mm
indicado para altura frontal da gaveta	125 mm

indicado para profundidade útil da gaveta em G	20
Peso	1,232 kg
Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Divisória da gaveta

## Acessórios

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 20G indicado para altura frontal da gaveta 125	951520 125
Conjunto de molduras de bordo com ranhuras 2 peças Profundidade 20G indicado para altura frontal da gaveta 125	951570 125
Divisórias de encaixe, Largura 4G indicado para altura frontal da gaveta 125	951741 125
Divisórias de encaixe, Largura 8G indicado para altura frontal da gaveta 125	951781 125