

Garant GRIDLINE

**Separador de ranhuras / gama de divisórias, 20×24G, Altura frontal das gavetas/tipo: 125/1****Dados do pedido**

Número do pedido	950470 125/1
GTIN	4062406153229
Classe de artigo	9GB

**Descrição****Modelo:**

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.

O material de separação enche uma gaveta 20×24G completa.

**Indicado para:**

Gavetas 20×24G.

**Índice:**

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951580: 1 × tam. 125

Réguas separadoras ranhuradas n.º 951530: 4 × tam. 125

Divisória de encaixe 4G n.º 951741: 10 × tam. 125

**Descrição técnica**

Área útil da gaveta em G	20×24
Altura	100 mm
indicado para largura útil da gaveta	500 mm
indicado para altura frontal da gaveta	125 mm
indicado para profundidade útil da gaveta	600 mm
indicado para profundidade útil da gaveta em G	24
indicado para largura útil da gaveta em G	20

Peso	1,84 kg
Atributo do nome do produto	20x24G
Tipo de produto	Divisória da gaveta

---

## Acessórios

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 24G indicado para altura frontal da gaveta 125	951530 125
Conjunto de molduras de bordo com ranhuras 2 peças Profundidade 24G indicado para altura frontal da gaveta 125	951580 125
Divisórias de encaixe, Largura 4G indicado para altura frontal da gaveta 125	951741 125