

Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	4
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Ø da haste D_s h6	20 mm
Comprimento total L_{tot}	130 mm
Ø das lâminas D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\,m\grave{a}x}\#$	1 mm
Projeção L_1	50 mm
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{m\grave{a}x}$	38 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{m\grave{i}n}$	33 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{m\grave{a}x}$	1,52 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{m\grave{a}x}$	11,3 mm
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------