

Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	1 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento total L_{tot}	30 mm
Ø das lâminas D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Rosca de alojamento M	M10
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	11,3 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	33 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	1,52 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	38 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Aceleração

Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------