

LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Tipo: S**Dados do pedido**

Número do pedido	221976 S
GTIN	4960664741656
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilha reversível de dupla face com 4 arestas de corte. O design de arestas de corte convexas da pastilha reversível garante uma entrada suave da aresta de corte no material.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 1 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	S
Código ISO da pastilha de corte reversível	LOGU 030310 ER-GM
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$.	1,6 mm
Raio do canto	1 mm
Tipo	CA6535
Óleo de corte	HM
Avanço f_z por dente	0,2 - 0,8 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Inconel	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		