

**Disco abrasivo de lamelas long life ZA cónico, Ø 178 mm, Granulometria: 120****Dados do pedido**

Número do pedido	565287 120
GTIN	4062406159542
Classe de artigo	52M

Descrição**Modelo:**

- Corindo de zircónio (ZA) de alta qualidade para um elevado rendimento de lixamento.
- Prato de tecido de fibra de vidro para uma pressão de contacto ideal.
- Universalmente adequado para aço e INOX.
- Melhores resultados em retificadoras angulares de todas as classes de desempenho.

long life - Disposição muito densa das lâminas máxima vida útil.

Utilização:

Trabalhos de lixamento universais, retificação de superfície, retificação de desgaste e processamento de arestas.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Descrição da forma	inclinado
Ø do disco	178 mm
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo	ZA

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 178 mm
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		