

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Caixa ESD 16G com gavetas, 12x20G, Altura da caixa mm/número de gavetas: 300/2



Dados do pedido

Número do pedido	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Caixa de gaveta em construção de aço estável. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Utilização:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010 – 972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017 ou para bancadas de trabalho ESD n.º 972150 – 972195.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75; 150

Pintura:

Corpo e gavetas cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestido a pó ESD**.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.

Descrição técnica

Largura	400 mm
---------	--------

Ficha de dados

Peso	25 kg
Altura	300 mm
Altura útil para gavetas	225 mm
Altura útil	225 mm
Profundidade	650 mm
Largura útil da gaveta	300 mm
Número de gavetas	2
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta em G	12
Área útil da gaveta em G	12x20
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Espessura do material	1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	12x20G
Tipo de produto	Caixa da bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/972020-300/2>