

Garant

Cadeira giratória de trabalho ESD, estofos em tecido, com pés antideslizantes e anel de apoio para os pés, alta, Tipo: ESD



Dados do pedido

Número do pedido	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Classe de artigo	91Z

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória ergonómica com mecanismo síncrono. Acolchoamento do assento e encosto de **tecido especial condutor de ESD**. Evita cargas estáticas. Pés em cruz condutores com 5 braços de alumínio. Elevada segurança através do uso de um jogo de 5 rodas/patins ESD. Liberdade de movimento para os braços devido a encosto alto e estreito.

Utilização:

Para trabalhar de forma segura e controlada com componentes e aparelhos sensíveis a ESD. Evita a danificação de componentes eletrónicos devido a descarga elétrica descontrolada.

Norma:

Condutor conforme DIN 61340-5-1.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Faixa de regulação da profundidade do banco	40 mm
Profundidade do banco	450 mm

Ficha de dados

Faixa de ajuste do encosto	60 mm
Altura do encosto	600 mm
Largura do banco	470 mm
Cor do material do assento	antracite
Modelo	altura do banco elevada
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Faixa de regulação da altura	640 - 890 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória