

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK7935, Designação do tipo W83:  
18-210****Dados do pedido**

Número do pedido	236553 18-210
GTIN	4047109240933
Classe de artigo	24Q

**Descrição****Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

**Instrução:**

**Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.**

**Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!**

**Descrição técnica**

Designação	18-210
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 060306
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK7935
Tipo	Inox
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		