

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK7935, Designação do tipo W80:  
32-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236610 32-010
GTIN	4047109258396
Classe de artigo	24R

**Descrição técnica**

Designação	32-010
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408-01
Série	KUB Pentron®
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK7935
Tipo	Inox
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		