

PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, Tipo: GG**Dados do pedido**

Número do pedido	223316 GG
GTIN	4960664732913
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.

GH - Aresta de corte estável.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $ae = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	GG
Avanço f_z por dente	0,3 mm
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNMG 1106XNEN-GH
Tipo	PR1525
Óleo de corte	HM
Lâmina plana	2 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		