

PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Tipo: GG**Dados do pedido**

Número do pedido	223320 GG
GTIN	4960664732883
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.

GL - Geometria orientada para superfícies.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	GG
Avanço f_z por dente	0,12 mm
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNEG 1106XNEN-GL
Tipo	PR1510
Óleo de corte	HM
Lâmina plana	2,6 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		