

Inserto de corte HiPer-Drill Forma E, HB7530, Ø do escareado: 33mm**Dados do pedido**

Número do pedido	231690 33
GTIN	4045197761149
Classe de artigo	21M

Descrição**Modelo:**

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Aresta de corte de 180° de forma E com ponta de centragem de 142° e chanfro de proteção de 0,5 mm.

Utilização:

Para furos passantes de parafusos conforme DIN-ISO 273 e escareamentos conforme DIN74, folha2, formaH, J e K, versão média.

Para parafusos conforme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

Instrução:

Outras dimensões disponíveis a pedido. Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.

Descrição técnica

Ø do escareado	33 mm
indicado para furo contínuo de Ø	21 mm
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	M20
Série	HiPer-Drill

Ângulo dos níveis de rebaixamento	180 grau
Tipo	HB7530
Tipo de produto	Inserto de corte para escarear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
TOOLOX 33	adequado		
TOOLOX 44	adequado		
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		