

Suporte de sangrar rotativo, direita, Tamanho da haste: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	273910 16
GTIN	4045197762979
Classe de artigo	21W

Descrição

Instrução:

Para **suportes direitos**, usar **placas direitas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas esquerdas**.

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Largura funcional L ₄	20,2 mm
Comprimento livre	1,2 mm
Tamanho da haste	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Comprimento da cabeça L ₁	21,4 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
---	-------------

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500