

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273914 32
GTIN	4045197763143
Classe de artigo	21W

Descrição

Instrução:

Para **suportes direitos**, usar **placas esquerdas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas direitas**.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Desvio central L ₃	23 mm
Altura da placa L ₂	15 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	40 mm
Comprimento total L	250 mm
Ø haste D _s	32 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
Chave de parafusos dinamoétrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15