

**Pinça de aperto ER, ER 11, Ø de fixação nominal d: 5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	308918 5
GTIN	4045197763792
Classe de artigo	32Z

**Descrição****Modelo:**

Totalmente temperado e retificado. Polido.

**Instrução:**

A ponte do Ø de aperto é inferior até 0,5 mm.

**Descrição técnica**

Ø de fixação nominal d	5 mm
Alojamento	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4008E
Ø exterior D	11,3 mm
Comprimento total L	18 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto

