

JEPSON POWER**Folha de serra circular de MD Drytec® Ø 355×25,4 mm para material de paredes finas, Número de dentes: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	078237 60
GTIN	4260052460160
Classe de artigo	07E

Descrição**Modelo:**

Folha de serra circular com ponta de metal duro para cortes precisos.

- **Segurança no trabalho: Com paredes finas, vibração reduzida e baixo ruído.**
- **Durabilidade muito elevada.**
- **Elevadas qualidades de corte.**
- **É possível afiar 5x.**
- **Uso universal para aço, plásticos, metais não ferrosos (exceto n.º 078236).**

Instrução:

Outras folhas de serra especiais, por exemplo, para alumínio, INOX, disponíveis sob consulta.

Descrição técnica

Número de dentes	60
Ø da folha D	355 mm
Número de dentes otimizado para	Espessura do material 4 – 5 mm, grade, alumínio
Ø do furo	25,4 mm

Largura de corte B	2,2 mm
Óleo de corte	HM
indicado para	078231 tam. 9435
indicado para material	para material de paredes finas
Tipo de produto	Folha de serra circular