

## Ferramenta de serrilhamento direita, Tamanho da haste: 12mm



### Dados do pedido

Número do pedido	290000 12
GTIN	4030741659645
Classe de artigo	29H

### Descrição

#### Modelo:

#### Aresta superior da haste = Altura da ponta

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

**Click-Pin:** Para uma troca rápida e segura da recartilha.

### Descrição técnica

Área de trabalho	3 - 50 mm
Largura da haste	12 mm
Altura da haste	12 mm
para largura do recartilhado b	4 mm
para $\varnothing$ do furo de recartilhado $d_2$	4 mm
para $\varnothing$ do recartilhado $d_1$	10 mm
para $\varnothing$ do recartilhado $d_1$	15 mm
Pino móvel	299910 1
para perfil recartilhado	RGE30° 1×GV30°
para perfil recartilhado	RAA 1×AA
para perfil recartilhado	RBR 1×BL
para perfil recartilhado	RBL 1×BR

para perfil recartilhado	RGV30° 1×GE30°
Tipo de produto	Serrilhador

---

## Acessórios

Pino móvel HMHM Tipo 1	299910 1
------------------------	----------