

Ferramenta de serrilhamento direita, Tamanho da haste: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	290000 16
GTIN	4030741659652
Classe de artigo	29H

Descrição**Modelo:****Aresta superior da haste = Altura da ponta**

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Click-Pin: Para uma troca rápida e segura da recartilha.

Descrição técnica

Largura da haste	16 mm
Área de trabalho	3 - 50 mm
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	4 mm
Altura da haste	16 mm
Pino móvel	299910 2
para \varnothing do recartilhado d_1	10 mm
para \varnothing do recartilhado d_1	15 mm
para largura do recartilhado b	4 mm
para perfil recartilhado	RGE30° 1×GV30°
para perfil recartilhado	RAA 1×AA
para perfil recartilhado	RBR 1×BL
para perfil recartilhado	RBL 1×BR

para perfil recartilhado	RGV30° 1×GE30°
Tipo de produto	Serrilhador

Acessórios

Pino móvel HMHM Tipo 1	299910 1
------------------------	----------