

Ficha de dados

Garant

Pastilha de perfil parcial para DIN 471 exterior direita, HB7010, Largura da ranhura m (H13): 0,5



Dados do pedido

Número do pedido	271005 0,5
GTIN	4045197765277
Classe de artigo	21J

Descrição

Indicado para:

Suporte de aperto rosado GARANT (exterior/interior) n.º 271997 – 272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.

Descrição técnica

Largura da aresta de corte w	0,59 mm
Largura da ranhura m (H13)	0,5 mm
$t_{\text{máx.}}$	1,3 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel	0,4 mm
Material de corte	HM
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita
Tipo	HB7010
Ranhuras conforme norma	DIN 471

Ficha de dados

Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Calço	N.º 272604 tam. S
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		